

Hy spray

HYMETEC



**A rapid disinfection by air of rooms,
within everyone's reach**

اسطوره طب پارس
OSTOORE TEB-E PARS



ویژگی های دستگاه

قابلیت ضد عفونی همزمان هوا و سطوح و تجهیزات پزشکی با

استفاده از تکنولوژی مه خشک
Dry Mist

جایگزین مناسب لامپ UV
برای ضد عفونی هوا و سطوح

ضد عفونی کلیه نقاط غیر دقابل
سترس و غیر قابل رویت که
امکان ضد عفونی معمولی را
ندارند

کاتریدج قابل تعویض با رایحه
های متنوع

بدون هرگونه رطوبت باقیمانده و
عدم ایجاد زنگ زدگی

سادگی و سرعت استفاده بدون
نیاز به کاربر

امکان ضد عفونی فضا از حجم

۵متر مکعب تا ۱۵۰ متر مکعب
در حداقل زمان ممکن

قابل حمل و بسیار سبک

دارای تأییدیه های بین المللی
ISO,CE

تهران، یوسف آباد، نبش خیابان ۵۱،
پلاک ۴۵۳، طبقه اول، واحد یک

تلفکس : ۸۸۰۴۱۷۶۴-۶

موبایل : ۰۹۱۲۲۲۶۶۶۵۰

www.otp-ltd.ir

info@otp-ltd.ir

ضد عفونی کلیه سطوح
انواع باکتری ها، قارچها، نورو ویروس ها انواع میکروب ها و میکرو
ارگانیسم های عفونی

بدون هرگونه اثر تخریبی بر روی ابزار و تجهیزات در محل

زمان اثر در هر ۱۰ متر مکعب ۲ دقیقه

بدون هرگونه عوارض جانبی جهت کاربران و تجزیه محلول پس از
زمان اثر بر مولکول های آب و اکسیژن
pulverization به صورت مه پاشی و استفاده از

ف + ۵ Gō ũ tNkNŮσ

آلارم ۹۰ ثانیه قبل از شروع فعالیت ایستگاه جهت ایمنی کاربران

حجم محلول مورد استفاده ۶.۶ میلی لیتر در هر متر مکعب

صفحه نمایش دیجیتالی و هوشمند



Technical Informations

Type	Hyspray 115V	Hyspray 230V
Disinfect-method	Pulverization	Pulverization
Voltage	115 V (AC), 50/60 Hz	230 V (AC) 50/60 Hz
Power	1300 W	1300 W
Current	11,5 A	6,0 A
Mode of operation	Continuous operation	Continuous operation
Protection class	I	I
Degree of protection of enclosure	IP20	IP20
Fuses	12,5 A slowly acting Type Schurter 0001.2515 IEC 60127-2; UL 248-14 Rated breaking capacity 500 A @ 125 V	8 A slowly-acting Type ESKA 522.700 Rated breaking capacity 1500 A@ AC 250V
Room size for disinfection	5m ³ up to 165 m ³ *	5m ³ up to 165 m ³ *
Disinfection capacity	Approximately 50 m ³ Per 11 minutes	Approximately 50 m ³ Per 11 minutes
Ambient temperature	10°C up to 40°C	10°C up to 40°C

